



Destornillador acodado para Torx®, con moleteado, Perfil Torx®: TX15



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 625037 TX15 |
| GTIN | 7610733281886 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Longitud de los lados: 139×24 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud de los lados | 139×24 mm |
| Perfil Torx® | TX15 |
| Quality Dress | Destornillador acodado Safety |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Material | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Versión de mango | acodadas |
| Superficie | cromado |
| Punta | negro |
| Cabeza esférica en el brazo largo | no |
| Tipo de producto | Destornilladores |

