



Destornillador acodado para Torx®, con moleteado, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	625037 TX10
GTIN	7610733281879
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Longitud de los lados: 124×22 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud de los lados	124×22 mm
Quality Dress	Destornillador acodado Safety
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	cromado
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

