



Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 1S



Datos de pedido

Número de pedido	668270 1S
GTIN	4013288212191
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	1
Punta de varilla	negro
Hexágono de confirmación	sí
Longitud total	79 mm
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud de cuchilla cortante	25 mm
Quality Dress	Destornillador 355 PZ Stubby
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

