

**Par de prismas magnéticos, Longitud×anchura: 120X70mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447125 120X70
GTIN	4062406262242
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Todas las caras están templadas. Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. **Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.**

La pareja de prismas están rectificadas a la misma altura.

Descripción técnica

Altura	95 mm
Anchura	70 mm
Peso por unidad	5 kg
para Ø de eje	5 - 60 mm
Longitud	120 mm
Tolerancia de altura por pareja	0,02 mm
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición

Tipo de producto

Prisma