

**Garant****Juego de brocas de percusión de metal duro, Ø de broca: 5-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Clase de artículo	71C

**Descripción****Ejecución:**

La punta de centrado marcada y agresiva permite un centrado activo y una guía óptima durante el proceso de taladrado. Diseño innovador del cabezal con avances rectos cortos para un taladrado notablemente más rápido con una estabilidad mayor, también en hormigón armado. Espiral optimizada en cuanto a vibraciones con refuerzo del núcleo. El diámetro del alma y el paso helicoidal de la broca están adaptados entre ellos con precisión, con lo cual proporcionan una transmisión eficiente de la fuerza del martillo perforador a la punta de metal duro.

**Ventaja:**

- **Las entradas en espiral cortas y las superficies de desprendimiento de forma cóncava (efecto de la pala) proporcionan una evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **Filos huecos adicionales de forma especial: corte eficiente de hormigón.**

**Aplicación:**

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

**Contenido:**

Almacenamiento en: Caja de plástico

Broca de percusión n.º 789010: 1 ud. de cada tam. 5; 6; 8 longitud 110 mm;

tam. 6; 8; 10; 12 longitud 160 mm

**Nota:**

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

## Descripción técnica

Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

## Accesorios

Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 6X110 mm	789010 6X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 5X110 mm	789010 5X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 12X160 mm	789010 12X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 8X160 mm	789010 8X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 10X160 mm	789010 10X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 8X110 mm	789010 8X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø × longitud total 6X160 mm	789010 6X160