

Garant**Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631439 12
GTIN	4062406264406
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:**DIN 3124-L****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631442; HOLEX: n.º 631452).

Descripción técnica

Ø lado de salida	16,9 mm
Ancho de llave	12 mm
Longitud	50 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso