


Cinta adhesiva VHB™, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 19X33**Datos de pedido**

Número de pedido	083789 19X33
GTIN	4001895844911
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ 5952 es apropiado para interiores y exteriores. Se puede pegar de forma rápida y sencilla y ofrece excelentes prestaciones y una larga duración. Utilice esta cinta adhesiva VHB viscoelástica de alto rendimiento en las superficies más diversas, p. ej. recubrimientos con polvo.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Humedad del almacén	50 %
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Adherencia de acero	5,5 N/mm
Masa adhesiva	Acrilato
Longitud	33 m
Quality Dress	5952

Fecha de consumo preferente	12 mes
Espesor	1,1 mm
Material cubierta	Película de PE siliconada
Anchura	19 mm
Capacidad de estiramiento	300 %
Color	negro
Atributo del nombre de producto	negro
USP1	VHB™
USP2	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva