

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/12**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 264826 ST/12 |
| GTIN | 2050002059221 |
| Clase de artículo | 29D |

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

| | |
|--|-------------|
| Longitud total L | 35 mm |
| Interfaz / punto separación | 25 mm |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDUCR |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. |
| Ø perforación previa mínima D_{\min} . | 32 mm |
| Tamaño de placa | 11 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Desplazamiento central L ₃ | 17 mm |
| Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro |
| Ángulo de inclinación | 93 grados |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |