

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/12



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	25 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Tamaño de placa	11 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCL
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Longitud total L	35 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte