

**Inserto agarre 4 puntas altura 3,7 – 5,2 mm, Tipo: 1****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361241 1 |
| GTIN | 4250364402132 |
| Clase de artículo | 34A |

Descripción**Aplicación:**

Inserto de agarre con puntas, p. ej., para la sujeción de piezas brutas. Inserto de sujeción liso con revestimiento, p. ej. para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas. Inserto de agarre redondo con puntas para perforaciones próximas al borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza.

Idóneo para :

Mordazas Allmatic n.º 361206 – 361354. Mordazas intercambiables GARANT Xpent n.º 361128 y 361129.

Partes opcionales:

Ayuda para enroscar n.º 361251 tam. 1.

Descripción técnica

| | |
|------------------|-------------------|
| Tipo de producto | Inserto de agarre |
|------------------|-------------------|