

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 25 mm, a partir de cuadrado: 17mm



Datos de pedido

Número de pedido	290332 17
GTIN	4062406352271
Clase de artículo	29K

Descripción

Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

adecuado para cuadrado	17 - 19 mm
Desplazamiento central L ₃	8,5 mm
Longitud útil L ₁	52 mm
Ø de mango	25 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	16 mm
Soporte para plaquitas Ø D ₁	16 mm
Tornillo	290399 3
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

