

**Garant**
**Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 14mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290334 14
GTIN	4062406352288
Clase de artículo	29K

**Descripción**
**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	13 mm
Tornillo	290399 1
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Soporte para plaquitas Ø $D_1$	13 mm
Longitud útil $L_1$	50 mm
Ø de mango	25 mm
adecuado para cuadrado	14 - 16 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_s$	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

