

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital con palpación de 3 puntos, Capacidad de medición: 7-14mm



Datos de pedido

Número de pedido	438985 7-14
GTIN	2050002041011
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Palpación de 3 puntos para la obtención rápida y segura del valor de medición.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954, tam. A2, cable de datos n.º 497440 y adaptador inalámbrico n.º 498954, tam. A5.

Descripción técnica

Profundidad de ranura máxima	2,2 mm
Anchura de ranura mínima	0,8 mm
Precisión de repetición	0,004 mm

Fuerza de medición	1 - 1,4 N
Límite de error	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Capacidad de medición	7 - 14 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	34 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Forma de contacto de medición	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Incremento numérico conmutable	0,05 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,02 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S

Accesorios

Cable de conexión Tipo D2	497440 D2
Adaptador de interfaces Tipo A2	498954 A2
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Cable de conexión Tipo D1	497440 D1
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo USB2	497440 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965