



Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80, Contenido: 5l



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 084205 5 |
| GTIN | 2050002042056 |
| Clase de artículo | 08J |

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos**.

Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.

Descripción técnica

| | |
|------------------|---|
| Ejecución | Bidón |
| Contenido | 5 l |
| Tipo de producto | Aceite de corte / aceite de rectificado |

