

**HOLEX****Abanico lijador Mat. no tej. / tela, basto, Ø del cabezal x ancho de cabezal:  
30X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554910 30X20
GTIN	4062406272197
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Combinándolo con telas abrasivas **augmenta el efecto abrasivo** del material no tejido. Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	30 mm
Ø de mango	6 mm
N.º revoluciones recomend.	7500 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	14000 min <sup>-1</sup>
Anchura de cabeza	20 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Comparación de granulado	100 / 80
Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		