



## Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	643333 14
GTIN	4000896232307
Clase de artículo	630

### Descripción

#### Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

#### Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

### Descripción técnica

Hexágono	14 mm
Ø lado carraca	24,6 mm
Longitud	140 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 7422
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Ejecución	Recubrimiento TiN
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	TiN
Tipo de producto	Vaso