

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 26×20G, Altura mm / cantidad de cajones:
885/0****Datos de pedido**

Número de pedido	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Para equipar con cajones 26×20G.

Carro de montaje en 30×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930634 o el n.º 930636 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Descripción técnica

Altura	885 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg

Anchura	750 mm
Número puertas	0
Superficie de rodadura sin huella	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
ComfortClose	no
Cantidad de cajones	0
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad	600 mm
Peso	56 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Altura útil	600 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930634 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 30X24	951972 30X24