

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones:
885/0****Datos de pedido**

Número de pedido	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Para equipar con cajones 20×24G.

Carro de montaje en 24×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931046 o el n.º 931048 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Descripción técnica

Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
---------------------------------	--------

con reborde contra caída por rodadura	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Cantidad de cajones	0
Altura útil	600 mm
Profundidad	700 mm
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura	885 mm
Número puertas	0
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Superficie de rodadura sin huella	sí
Peso	54 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	600 mm
Ø rueda	125 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Carcasa superior abierta	no
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21

914227 HU21

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X28

951972 24X28