



Sierra de cinta compacta con batería, Tipo: M18FBS85



Datos de pedido

Número de pedido	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de cinta compacta con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas para un aserrado móvil con manejabilidad mejorada.

- Cambio de cinta de sierra fácil y sin herramientas.
- Velocidad de la cinta regulable con progresión continua con conmutador de velocidad.
- Construcción metálica resistente, gancho metálico.
- Iluminación por LED de la zona de corte.

Suministro:

Incluye cargador, 2 baterías M18 B2, cinta de sierra bimetálica 14 TPI, maleta de transporte.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en n.º 073816 y 073809. Cintas de sierra adecuadas previa consulta.

Descripción técnica

Cinta de sierra anchura	13 mm
Cinta de sierra longitud	898 mm
Quality Dress	M18FBS85-202C
Peso	6 kg
Tipo batería	Ion de litio

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Profundidad de corte máximo 90°	85 mm
Velocidad de cinta	0 - 165 m/min
Cantidad de baterías contenidas	2
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C