



## Sierra para ingletes y para cortar al sesgo BITURBO Batería, Tipo: GCM18216



### Datos de pedido

Número de pedido	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Sierra tronzoadora y para ingletes con batería.

- **Excelente capacidad de corte con una gran profundidad de corte de 70 mm.**
- **La mejor movilidad gracias al peso reducido y la extraordinaria ergonomía.**
- **Interfaz de usuario para la preselección de velocidad.**
- **Cambio de hoja de sierra sin herramientas.**

Sierra tronzoadora y para ingletes con batería.

- **Rendimiento de corte máximo gracias a la nueva tecnología BITURBO.**
- **Excelente capacidad de corte con la mayor profundidad de corte de su clase de 70 mm.**
- **La mejor movilidad gracias al peso reducido y la extraordinaria ergonomía.**

#### Suministro:

Hoja de sierra de Ø 216 mm, dispositivo de sujeción, tuerca SDS, módulo Bluetooth GCY 42. Incluye juego de inicio ProCORE 18V 8.0 Ah S2, hoja de sierra Ø 216 mm, bolsa para el polvo, bloqueo de hoja de sierra SDS, placa intercalada, cartón.

### Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima	4600 min <sup>-1</sup>
Ángulo de inclinación máximo izquierda	45 grados
Escuadra de inglete máxima derecha	47 grados

Tensión de batería	18 V
Peso	14,7 kg
Ángulo de inclinación máximo derecha	0 grados
Cantidad de baterías contenidas	2
Quality Dress	GCM 18V-216
Ø de hoja de sierra	216 mm
Escuadra de inglete máxima izquierda	47 grados
Profundidad de corte máximo 90°	70 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Capacidad de la batería	8 Ah
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Cartón
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073858 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073863 C18
	073857 C18

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073865 C18

Mesa de transporte y de trabajoGTA 2600 Tipo GTA2600

078241 GTA2600

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073867 C18