

Garant**Par de guantes MASTER CUT C, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094445 8 |
| GTIN | 4062406273354 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar.

GARANT MASTER CUT C. Nivel de protección contra cortes C, **completamente sin fibras de vidrio ni de acero.** Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.

Los guantes se pueden lavar hasta 4 veces entre 40 °C y 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Talla de guante | 8 |
| Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de punto | 18G |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4331C |
| Material de base | Hilo especial |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | gris / negro |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | C |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |