

Garant**Par de guantes MASTER CUT D, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094446 7
GTIN	4062406273408
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. También apto para trabajos con poco aceite.

GARANT MASTER CUT D. Nivel de protección contra cortes D, **completamente sin fibras de vidrio ni de acero.** Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.

Los guantes se pueden lavar hasta 4 veces entre 40 °C y 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Serie	MASTER CUT
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada

Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Material de base	Hilo especial
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / negro
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes