



Foco LED mini, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	081451 10
GTIN	5708997360101
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED con batería, compacto y potente, para uso móvil. Sus dimensiones compactas lo hacen perfecto para su uso como linterna portátil. El soporte magnético regulable permite además un uso estacionario.

Nueva **función OPTILight** para una salida y duración de luz optimizadas. El sistema SMART de agarre 4 en 1 integra varias funciones en una unidad: un anillo para un agarre seguro, un clip para un montaje fácil, un imán potente y un soporte.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable del cargador USB.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	100 - 1000 lm
Suministro de energía	a batería
Altura total	96 mm

Anchura total	38 mm
Duración ilumin.	1,5 - 15 h
Tipo batería	Ion de litio
Zona ATEX	ninguno
Bombilla	Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	104 mm
Peso	250 g
Clase de protección IP	IP 65
Tensión de batería	3,7 V
Capacidad de la batería	5,2 Ah
Quality Dress	NOVA MINI
Tipo de producto	Foco