

**Garant****Portaherramientas para fresas con rosca, Ø d = 12 mm, Rosca M × Lges:  
M6X105****Datos de pedido**

Número de pedido	301373 M6X105
GTIN	4062406274825
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Propiedad antivibratoria.
- Tolerancia de mango h6.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	6,5 mm
Rosca M	M5
Longitud útil L <sub>1</sub>	60 mm
Adaptador	Ø d = 12 mm
Ø del mango d	12 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca