



Sargento monomanual desmontable, Abertura de sujeción: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	860286 150
GTIN	4062406276584
Clase de artículo	82C

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión **sin herramientas** gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, **desmontable**. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).

Descripción técnica

Abertura de sujeción	150 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	20×6 mm
Anchura de separación	200 - 415 mm
Alcance del brazo	90 mm
Tipo de producto	Sargento

