

Garant GRIDLINE

**Armario auxiliar con puertas batientes sin reborde contra caída por rodadura, 36×20G, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	932118 800
GTIN	4062406277062
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario auxiliar para herramientas en 40×28G. Con puertas batientes y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera y estante extraíble no configurables, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Cajones adecuados 36×20G.

**Descripción técnica**

Peso	50 kg
Altura	800 mm
Altura útil	650 mm
Profundidad	700 mm
Anchura	1000 mm

Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

---

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
--	-------------