

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puertas batientes sin reborde contra caída por rodadura, con estante extraíble, 36×20G, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	932122 800
GTIN	4062406277093
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario auxiliar para herramientas en 40×28G. Con puertas batientes y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Equipado con 2 estantes extraíbles con una capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Número de estantes extraíbles: 2

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera y estante extraíble no configurables, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Cajones adecuados 36×20G.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	900 mm
Anchura	1000 mm
Altura	800 mm

Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	36
Profundidad	700 mm
Peso	54 kg
Altura útil	650 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36×20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
--	-------------