

**Garant****Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 2-1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Clase de artículo	61E

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica. **Carraca insertable reversible con expulsor**, muy compacta.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Datos de aplicación:****Leyenda para dibujo y fórmula:**

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

**Idóneo para:**

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

**Nota:**

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas! Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22x28 mm disponibles a petición.

## Descripción técnica

Espiga de sujeción	14x18 mm
Medida de referencia S	34 mm
Altura h	20,5 mm
Anchura b	39 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Resistencia al esfuerzo continuado	340 Nm
Número de dientes	48
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Carraca convertible	sí
Carraca con expulsor	sí
Tipo de producto	Carraca