

Garant GRIDLINE

**Armario auxiliar con puerta para equipamiento personalizado con cajones, 20×24G, Altura mm: 800****Datos de pedido**

Número de pedido	932012 800
GTIN	4062406277024
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario auxiliar de herramientas en 24×28G, con cajones 20×24G. Compartimento con puerta y fondo intermedio, regulable a intervalos de 25 mm. La puerta se puede cerrar independientemente por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo y estructura de cajonera RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

**Descripción técnica**

Altura puerta	450 mm
Anchura	600 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20×24

Altura	800 mm
Peso	59 kg
Cajón profundidad útil en G	24
Profundidad	700 mm
Altura útil	700 mm
Altura útil para cajones	250 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	80 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21