



Montante y apoyo para el montaje, Longitud máxima: 300cm



Datos de pedido

Número de pedido	861780 300
GTIN	4008158041261
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero superresistentes y superficies de contacto de PVC antideslizantes. Manejo con una mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Tecla de desplazamiento rápido para la entrada y retirada rápida de la barra telescópica. Fuerza de retención regulable mediante giro del apoyo en el mango. Resiste hasta **máximo 160 kg (tam. 250) o 110 kg (tam. 300) con barra telescópica completamente insertada**. Empleo también en superficies inclinadas gracias a las superficies de **contacto orientables en continuo de -45° a 45°**.

En caso de uso en superficies inclinadas, capacidad de carga de máx. 40 kg.

Aplicación:

Para la fijación de pladur, paneles de madera, paneles, listones de techo, listones metálicos, láminas y cuerpos de lámpara a una altura de hasta 3,00 m. Gracias a las superficies de contacto de PVC orientables y antideslizantes se puede usar sin problemas en superficies inclinadas.

Descripción técnica

Material mango	Plástico de 2 componentes
Particularidad	orientable

Particularidad	antideslizante
Resistencia al esfuerzo máxima	110 kg
Material	Acero
Ángulo de orientación	-45 - 45 grados
Longitud total	170 - 300 cm
adecuado para	Tablas de madera
adecuado para	Paneles
adecuado para	Listones metálicos
adecuado para	Láminas
adecuado para	Listones de techo
adecuado para	Cartón yeso
adecuado para	Cuerpos de lámpara
Placa portante	9×7 cm
Peso	3,5 kg
Tipo de producto	Soporte para techo/ soporte de montaje