



Pantalón de peto Material elástico industrial, negro / gris oscuro, Talla de confección DE: 44



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 091434 44 |
| GTIN | 7330509762295 |
| Clase de artículo | 04T |

Descripción

Ejecución:

Nueva colección industrial con **material elástico en 2 direcciones** para una mayor **movilidad** y comodidad de uso. **Tejido resistente y robusto**, extraordinariamente adecuado para la aplicación industrial. Resistente a los arañazos gracias a los botones y las cremalleras ocultos. Con cremalleras de plástico resistentes. Apto para el lavado industrial de acuerdo con **EN ISO 15797**. Con estabilidad cromática y dimensional.

Pantalón de peto con posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera.

- **Tirantes ajustables con goma elástica.**
- **Hebilla sin metal.**

Descripción:

Piernas preformadas ergonómicamente.

- **Tiras reflectantes en la pernera posterior.**
- **Especialmente robusto gracias a la triple costura en la parte interior de la pierna.**
- **Cremallera de plástico en la bragueta.**
- **Bolsillo interior con cremallera.**
- **Bolsillo interior para teléfono móvil y metro plegable.**
- **Bolsillo en la pierna con fuelle y solapa.**

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Pantalón de peto en la combinación de colores **azul marino/azul violáceo** en n.º 091433.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Sexo | Caballero |
| Serie | Material elástico industrial |
| Talla de confección DE | 44 |
| Composición del tejido | 63% poliéster |
| Composición del tejido | 33% algodón |
| Composición del tejido | 4% elastolefina |
| Gramaje / densidad tejido del material | 245 g/m ² |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavar | 70 °C colada de color |
| Lavar | Apto para el lavado industrial |
| Color | negro / gris oscuro |
| Tipo de producto | Pantalón de peto |