Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	638166 6
GTIN	4018754260836
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Aplicación:
Para tornillos de cabeza con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M20, también para bujías.
Material:
Acero Alloy al cromo, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 15 uds. n.° 642200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos para bujías: 1 ud. n.° 642450 tam. 16
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300
Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600
Carraca: 1 ud. n.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Altura: 64 mm
Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-30 mm

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-30 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	21
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642450 16
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	642450 20,8
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255