

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L ₄	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15,5 mm
Código ISO Soporte	E12K SV95CR/L07
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------