Hoja de datos

Garant

Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth® y varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	412782 150
GTIN	4062406286743
Clase de artículo	41A

Descripción

Ejecución:
Para aumentar la facilidad de manejo, está disponible la aplicación opcional gratuita Hoffmann Group Connected Tools (HCT) para Android e iOS.
Pie de rey digital IP67 con **Bluetooth. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.
Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.
Ventaja:
HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:
- **Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.**
- **Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.**
- **Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.**
- **Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.**

Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:
Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
Pieza de repuesto:
Soporte para pilas n.° 412237 tam. B.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,0005 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Conmutación stand-by	sí
Calibración	A1
Serie	HCT
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,03 mm
Norma	DIN 862
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
Tipo de pila	Pila de botón
Varilla de profundidad	∅ 1,5
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud del pico	40 mm
Desconexión automática	sí
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Tamaño constructivo internacional	CR2032

Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/412782-150