

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 178X23mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570100 178X23
GTIN	4017359004920
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descripción técnica

Anchura del cepillo	22 mm
Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H ₁	37 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	178 mm

Ø de la perforación d ₁	50 mm
Tipo de producto	Cepillo circular