

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores digital IP65 con salida de datos, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863**.

Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado.

Superficies de medición refrentadas de metal duro.

**Modelo con protección contra golpes.**

Husillo de medición templado y rectificado.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 – 50.

**Partes opcionales:**

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

Límite de error	3 µm
Ø de varilla	6,35 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Paso de husillo	0,5 mm

Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	B2
Lectura	0,001 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200