



Pie de rey de taller con superficies de medición interiores redondeadas, Capacidad de medición: 200mm

Datos de pedido

Número de pedido	415140 200
GTIN	7630041147766
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller con tornillo de sujeción. El paso principal hundido evita el desgaste intenso. Base de escala graduada cromada mate para una legibilidad mejorada.

Descripción técnica

Ø parte de medición interior	10 mm
División	0,05 mm
Longitud del pico	60 mm
Sujeción	sí
División	1/128 pul
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado