

**Escalera corredera con peldaños, de 2 piezas, Cantidad de peldaños: 2X10****Datos de pedido**

Número de pedido	966125 2X10
GTIN	
Clase de artículo	96Z

Descripción**Ejecución:**

Largueros y herrajes de guía de perfiles extruidos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordado de calidad con alta resistencia. Estabilidad elevada gracias a peldaños de 80 mm de profundidad. Anchura de la escalera 420 mm. Escalera superior con rodillos de rodadura de plástico, regulable en altura a intervalos de 280 mm. Bloqueo seguro mediante gancho con seguro contra levantamiento. Zapata de plástico antideslizante.

Norma:

DIN EN 131.

Descripción técnica

Longitud de escalera retraída	3,06 m
Altura de los largueros	73 mm
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Cantidad de peldaños	2x10
Anchura travesaño	1 m

Peso	13,9 kg
Modelo peldaño	Nivel
Longitud de escalera extendida	5,3 m
Altura de trabajo aprox.	5,95 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera móvil