

**Escalera corredera con peldaños, de 2 piezas, Cantidad de peldaños: 2X12****Datos de pedido**

Número de pedido	966125 2X12
GTIN	4003866404698
Clase de artículo	96Z

Descripción**Ejecución:**

Largueros y herrajes de guía de perfiles extruidos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordado de calidad con alta resistencia. Estabilidad elevada gracias a peldaños de 80 mm de profundidad. Anchura de la escalera 420 mm. Escalera superior con rodillos de rodadura de plástico, regulable en altura a intervalos de 280 mm. Bloqueo seguro mediante gancho con seguro contra levantamiento. Zapata de plástico antideslizante.

Norma:**DIN EN 131.**

Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150 kg

Longitud de escalera extendida: 6,42 m

Longitud de escalera retraída: 3,62 m

Altura de trabajo aprox.: 7 m

Altura de los largueros: 73 mm

Anchura travesaño: 1,1 m

Cantidad de peldaños: 2x12

Descripción técnica

Modelo peldaño	Nivel
Anchura travesaño	1,1 m
Peso	17 kg
Longitud de escalera extendida	6,42 m
Longitud de escalera retraída	3,62 m
Altura de los largueros	73 mm
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Cantidad de peldaños	2×12
Altura de trabajo aprox.	7 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera móvil