

**Escalera corredera con peldaños, de 2 piezas, Cantidad de peldaños: 2X8****Datos de pedido**

Número de pedido	966125 2X8
GTIN	
Clase de artículo	96Z

Descripción**Ejecución:**

Largueros y herrajes de guía de perfiles extruidos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordado de calidad con alta resistencia. Estabilidad elevada gracias a peldaños de 80 mm de profundidad. Anchura de la escalera 420 mm. Escalera superior con rodillos de rodadura de plástico, regulable en altura a intervalos de 280 mm. Bloqueo seguro mediante gancho con seguro contra levantamiento. Zapata de plástico antideslizante.

Norma:

DIN EN 131.

Descripción técnica

Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Anchura travesaño	0,9 m
Longitud de escalera extendida	4,18 m
Altura de los largueros	73 mm
Modelo peldaño	Nivel

Longitud de escalera retraída	2,5 m
Peso	11,5 kg
Altura de trabajo aprox.	4,9 m
Cantidad de peldaños	2×8
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera móvil