

Garant

**Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, Ø 115 mm,
Comparación de granulado: 280**

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 566911 280 |
| GTIN | 4062406297763 |
| Clase de artículo | 51M |

Descripción**Ejecución:**

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (**reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965**).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965. Para **acabar, deslustrar, alisar** con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para **trabajos de limpieza** (p. ej. eliminación de colores de revenido) y **desbarbado** fáciles.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º **567705ss**.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-------|
| Comparación de granulado | 280 |
| Ejecución | A vfn |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Color | azul |
| Grado de finura | fino |
| Ø de muela | 115 mm |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Atributo del nombre de producto | Ø 115 mm |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado | | |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Plato lijador con cierre por adherenciaRosca M 14 Ø
exterior 115 mm

566960 115

Plato lijador con Cierre por adherencia conCentrado y
rosca M 14 Ø exterior 115 mm

566965 115