

**SURTIDO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN, Cantidad de herramientas: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	952072 5
GTIN	2050002041905
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952072: 1 ud.

Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.

Escuadra lisa GARANT n.º 451030 tam. 150×100: 1 ud.

Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.

Regla para taller GARANT n.º 461170 tam. 400: 1 ud.

Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	5
Anchura en G	8
Profundidad	500 mm
Peso	1,512 kg
Profundidad en G	20
Anchura	200 mm
Ejecución	con herramienta de medición

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952072	952001 952072
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 3 m	462210 3
Pie de rey digital IP54 con salida de datos Capacidad de medición 150 mm	412680 150
Escuadra lisainoxidable, precisión 1 Longitud de los lados 150X100 mm	451030 150X100
Regla para taller con graduación en los dos lados Longitud 400 mm	461170 400
Transportador de ángulos con arco graduado abierto Ø regla x Longitud de los lados 120X150 mm	453000 120X150