



Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio plano, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	565575 40
GTIN	9003171602548
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con **corindón de circonio (ZA)** y recubrimiento refrigerante sobre **tejido de algodón**. Plato de tejido de vidrio. **Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.**

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Descripción de la forma: plano

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	plano
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas