

**Garant**

**Discos de pulir diamantados CaraFin, juego de 5 piezas, Ø 32 mm, Tamaño de grano: D64µm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	553985 D64
GTIN	4062406300524
Clase de artículo	51G

**Descripción****Ejecución:**

**Herramientas para pulir diamantadas CaraFin** recubiertas por un lado con **diamante monocristalino**. Los granos de diamante incorporados proporcionan un **grado de utilización considerablemente mayor** en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir. Base de PU blanda para el mecanizado fiel al contorno.

**Ventaja:**

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas diamantadas. Adaptación óptima a los contornos.

**Aplicación:**

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos **sin pastas para pulir**.

Ideal para el uso en combinación con sistemas de microlijado n.º 078140 y 078150. Número de revoluciones recomendado 2000 rpm.

**Descripción técnica**

Ø de muela	32 mm
Etapa de pulido	Pulido

Color	rosa
Serie	CaraFin
Símbolo de medio abrasivo	D
N.º revoluciones recomend.	2000 min <sup>-1</sup>
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Tipo de producto	Placa pulidora

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		