

Garant**Muela de acabado de material no tejido, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	553965 180
GTIN	4062406300760
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.

Descripción técnica

Ø de muela	50,8 mm
Ejecución	A medium
Grado de finura	medio
Comparación de granulado	180
Medio abrasivo	Corindón
Símbolo de medio abrasivo	A
Soporte del abrasivo	Material no tejido de nailon
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm

Velocidad de giro máxima	23000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		