

Garant**Anillo de tela de material no pulido para aplanar, Ø anillo: 350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	555745 350
GTIN	4062406300913
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Consumo reducido de pasta de pulir, larga duración, sin deshilacharse. Anillo de tela enrollado en torno a núcleo de cartón (asiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado **de metales** (velocidad circunferencial aprox. 25 – 30 m/s).

Material no tejido de pulido para aplanar y pulir (acero INOX, metales no férricos) y para acabado sin abrillantado.

Descripción técnica

Ø anillo	350 mm
Ø de perforación	40 mm
Ø de anillo de reducción	22,2 mm
Ø de anillo de reducción	20 mm

Ø de anillo de reducción	16 mm
Ø de anillo de reducción	12 mm
Ø de anillo de reducción	1 pul
Ø de anillo de reducción	1/2 pul
Anchura de anillo	18 mm
Tipo de producto	Anillo de paño