

**HOLEX**

**Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm duro, Ø exterior mm / Dureza: 75mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	553927 75
GTIN	4062406301149
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura. Plato lijador de goma, **Ø de mango 6 mm**. Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida cierre metálico**.

### Aplicación:

**Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes** en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores.

## Descripción técnica

Grado dureza	duro
Ø exterior	75 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Plato de apoyo

