

Garant**Estabilizador de barras de mandrinar 3×D mini, Tipo: 12L****Datos de pedido**

Número de pedido	319454 12L
GTIN	4062406308865
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 6×D.

Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o Ø de mango $D_2 = 25$ mm disponible previa consulta.

Descripción técnica

Longitud total L_2	95 mm
Ø del mango D_2	32 mm
Desplazamiento Z con respecto al eje	10,5 mm
Ø D_3	40 mm

C	1 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Sentido del corte	izquierda
Radio R	1,2 mm
Longitud de voladizo L ₁	36 mm
Longitud del mango L _s	53 mm
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Estabilizador de barras de mandrinar