

Garant**Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 11/32pul****Datos de pedido**

Número de pedido	630932 11/32
GTIN	4062406309640
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con perforación.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud	24,8 mm
Ancho de llave	11/32 pul
Ø lado de salida	13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso

