

Garant**Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, largo modelo imperial, Ancho de llave: 3/8pul**

Datos de pedido

Número de pedido	631442 3/8
GTIN	4062406309756
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con perforación.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ancho de llave	3/8 pul
Longitud	50 mm
Ø lado de salida	14,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso

